


## アルミ製・氷用・サンプルラック

### アイス・ラック



IR-1



IR-2

氷の上に置いて使用します。サンプルをより速く冷却。より低温を維持。アルミ製の頑丈なラックです。

◆アイスラックを氷の上に置き、その中にチューブまたはプレートを入れて使用します。チューブを氷に直接させた場合と比較すると、アルミ製で伝導度が良いため、またチューブとラックのすき間が無いため、チューブ内のサンプルがより速く冷却され、到達維持温度がより低温になります。なおチューブは直接氷に触れません。

#### 特 長

- アイス・ラックはアルミ製で熱伝導度が良く、また、チューブとの隙間が無いため氷の冷却能力が素早く、効率良くサンプルに伝わります。
- アルミ製ですので、壊れにくく、恒久的に使用でき、プラスチック製ラックと比較してコストが安くつきます。
- 防錆処理が施されており、長期間使用できます。
- 冷蔵庫・冷凍庫内で保存できるように積み重ねが可能です。
- 普通のチューブラックとしても、もちろん使用できます。

#### 仕様・価格

型 式	IR-1	IR-2
収納チューブ種類、 プレート種類・本数	1.5mlチューブ 20本 & 0.5mlチューブ 9本	0.2mlチューブ 96本 or 0.2ml 8連チューブ 12個 or 0.2ml 12連チューブ 8個 or 0.2ml 96ウェルマイクロプレート1枚
寸 法	210(W)×67(D)×47(H)mm	137(W)×95(D)×34(H)mm
重 さ	415g	335g
価 格	¥4,500	¥9,800